

11250-Produktlabel_APA-EAL_05.

APA

Art.-Nr.: 11250

Handwaschbürste

EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D – 42115 Wuppertal

APA

Handwaschbürste

- Hand brush »Silver-Wash«
- Brosse de lavage à main »Silver-Wash«
- Handwasborstel »Silver-Wash«
- Spazzola per il lavaggio a mano »Silver-Wash«

- Super-Qualitäts-Borsten
- Waschfläche ca. 20 x 14 cm

- Mit zusätzlichem Anschluss für Steck-Kupplungssysteme und Dosier- und Aquastopp-Düse

APA

Handwaschbürste »Silver-Wash«

- Hand brush »Silver-Wash«
- Brosse de lavage à main »Silver-Wash«
- Handwasborstel »Silver-Wash«
- Spazzola per il lavaggio a mano »Silver-Wash«

- Super-Qualitäts-Borsten
- Waschfläche ca. 20 x 14 cm

- GB**
- Super quality bristles
 - Washing surface approx. 20 x 14 cm
 - Spraying and washing as complete package
 - Ergonomically shaped manual brush with water flow
 - Beautiful design with gripping handle and all-round shock protection
 - With additional connection for plug and coupling systems
 - With dosage and aqua-stop jet
 - High pressure resistant and paint-preserving due to spliced soft bristles
 - Resilient and permanently elastic

- FR**
- Poils d'excellente qualité
 - Surface de lavage env. 20 x 14 cm
 - Pulvériser et laver en un paquet complet
 - Laveur à main de forme ergonomique laissant traverser l'eau
 - Design esthétique avec poignée antidérapante et protection antichocs de pourtour
 - Avec raccordement supplémentaire pour coupleurs enfichables
 - Avec buse de dosage et buse aqua stop
 - Résistant à de hautes pressions et protégeant la peinture grâce aux poils souples épaissés
 - Résistante et élastique en permanence



APA
Qualität
Germany

APA

Handwaschbürste »Silver-Wash«

- Hand brush »Silver-Wash«
- Brosse de lavage à main »Silver-Wash«
- Handwasborstel »Silver-Wash«
- Spazzola per il lavaggio a mano »Silver-Wash«

- Super-Qualitäts-Borsten
- Waschfläche ca. 20 x 14 cm

- D**
- Sprühen und waschen im Komplettpaket
 - Ergonomisch geformter Handwascher mit Wasserdurchlauf
 - Schönes Design mit grifffestem Handteil und rundum Stoßschutz
 - Mit zusätzlichem Anschluss für Steck-Kupplungssysteme
 - Mit Dosier- und Aquastopp-Düse
 - Hochdruckbeständig und lackschonend durch gesplittete Softborsten
 - Widerstandsfähig und permanent elastisch



APA
Qualität
Germany

APA

Handwaschbürste »Silver-Wash«

- Hand brush »Silver-Wash«
- Brosse de lavage à main »Silver-Wash«
- Handwasborstel »Silver-Wash«
- Spazzola per il lavaggio a mano »Silver-Wash«

- Super-Qualitäts-Borsten
- Waschfläche ca. 20 x 14 cm

- NL**
- Superkwaliteitsharen
 - Wasoppervlak ca. 20 x 14 cm
 - Sproeien en wassen in één
 - Ergonomisch gevormde handwasser met waterdoorloop
 - Fraai design met stevig handvat en rondom stootbescherming
 - Met bijkomende aansluiting voor steekkoppelingssystemen
 - Met doseer- en aquastopsproeier
 - Bestand tegen hoge druk en lakvriendelijk door gesplitste softharen
 - Sterk en permanent-elastisch

- I**
- Setole di altissima qualità
 - Superficie di lavaggio ca. 20 x 14 cm
 - Spruzzare e lavare in un unico processo
 - Spazzola dalla forma ergonomica con passaggio dell'acqua
 - Design elegante con impugnatura antiscivolo e protezione antiurto perimetrale
 - Con attacco addizionale per sistemi di accoppiamento a innesto
 - Con ugello dosatore e acquastop
 - Resistente all'alta pressione e delicata sulla vernice grazie alle morbide setole intrecciate
 - Resistente e permanentemente elastica



APA
Qualität
Germany

APA

Handwaschbürste »Silver-Wash«

- Pflegehinweise für Ihren APA-Autowascher:**
- Nach Gebrauch Waschmittelreste herausspülen und Wasser abschütteln
 - Wascher aufhängen oder auf den Rücken legen - nicht auf den Besatz stellen
 - Keine Säuren- und Laugenkonzentrate verwenden
 - Wassertemperatur max. 60°


- Care instructions for your APA car washer:**
- Rinse detergent residues after use and shake out water
 - Dry washer hanging or on its back, do not rest on the facing
 - Do not use acid or alkaline concentrates
 - Water temperature max. 60°

- Conseils d'entretien pour votre laveur d'automobile APA :**
- Rincer les restes de détergent après utilisation et secouer pour éliminer l'eau
 - Accrocher le laveur ou le placer sur son dos - ne pas le poser les poils en bas
 - Ne pas utiliser d'acides ou de lessives concentrés
 - Température maximale de l'eau 60°

- Onderhoudsvorschriften voor uw APA-autowasser:**
- Na gebruik wasmiddelresten uitspoelen en het water uitschudden
 - De wasser ophangen of op de rug leggen - niet op de haren zetten
 - Geen zuur- en loogconcentraten gebruiken
 - Watertemperatuur max. 60 °C

- Consigli per la cura della vostra spazzola lava-auto:**
- Dopo l'uso rimuovere i residui di detersivo ed eliminare l'acqua restante
 - Appendere la spazzola lava-auto o posarla sul dorso; non appoggiarla sulla guarnizione
 - Non usare concentrati di acidi e soluzioni alcaline
 - Temperatura dell'acqua mz. 60°C

- Shampoo-Stäbchen Shampoo-sticks Crayons de shampooing Shampooaafjes Bastoncini shampoo**



Art.-Nr.: 20073
Art. No.: 20073
Réf.: 20073
Art.nr.: 20073
Cod. art.: 20073



APA
Qualität
Germany

EAL GmbH · Otto-Hausmann-Ring 107 · D – 42115 Wuppertal

EAL GmbH · Otto-Hausmann-Ring 107 · D – 42115 Wuppertal

EAL GmbH · Otto-Hausmann-Ring 107 · D – 42115 Wuppertal

EAL GmbH · Otto-Hausmann-Ring 107 · D – 42115 Wuppertal

Art.-Nr. 11250

